

## Honey-T

### Fiche technique

Rev. 01.04.2025

**Producteur :** VitrealSpecchi spa

**Verre de base :** verre float monolithique conforme à la norme UNI EN 572 1-2.

**Description et performances :** une face du plateau est traitée chimiquement, de façon permanente, sans altérer la transparence du verre ; la texture est en léger relief. Grande facilité de nettoyage.

**Applications :**

Intérieur et extérieur : écrans de douche, portes, cloisons de séparation, finitions des meubles, etc.

**Dimensions des plateaux :** 2250 x 3210 mm (utile : 2210 x 3170 mm).

**Épaisseurs :** monolithique 4/5/6/8/10 mm.


**Couleurs :** extraclair, clair, bronze, gris.

*La disponibilité standard des couleurs/épaisseurs indiquées pouvant varier, veuillez vérifier au moment de la commande.*

**Poids :** 2,5 kg/m<sup>2</sup> par millimètre d'épaisseur.

**Transformations compatibles :** toutes les transformations mécaniques et thermiques du verre compatibles avec le produit de base (découpage, façonnage, perçage, trempe, bombage, feuilletage, vitrages isolants, peinture etc.).

**Nettoyage :** lors de la mise en œuvre du verre, veiller de ne pas salir la face dépolie avec des mastics, des résines, des colles, etc. En effet, chacun de ces produits requiert un solvant approprié pour effacer ces traces sur le verre. Pour l'entretien ordinaire, passer un chiffon en microfibre bien propre imbibé d'eau et/ou d'un nettoyant pour vitres facilement disponible dans le commerce. Rincer et sécher immédiatement, avec un chiffon en microfibre.



Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité : nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.



## Honey-T

### Stockage :

- retirer l'emballage tout de suite après réception et stocker dans un endroit sec et bien ventilé sans variations brusques de température pour éviter les phénomènes de condensation;
- jamais à l'extérieur ;
- en cas de stockage supérieur à 3 mois, il est recommandé de retirer le papier intercalaire ;
- en cas de stockage en conditions environnementales défavorables (humidité élevée, fortes excursions thermiques), séparer les plaques l'une de l'autre légèrement par des éléments entretoises ;
- il est conseillé de ne pas dépasser les 12 mois de stockage ;
- pour éviter d'égrateler la surface du verre durant les phases de déplacement temporaire et de stockage, toujours séparer les plaques l'une de l'autre par des éléments entretoises.

**Limites d'acceptation des défauts :** pour les défauts de fabrication du verre float de base: voir la norme UNI EN 572-2. Pour les défauts provenant du travail chimique du verre, les niveaux d'acceptabilité maximums sont:

| TAILLE DÉFAUT mm | NOMBRE MAXIMUM PAR PLAQUE               |
|------------------|-----------------------------------------|
| > 0,6 et < 1,5   | 4                                       |
| > 1,5 et < 3,0   | 2                                       |
| > 3,0 et < 9,0   | Uniquement avec l'acceptation du client |



Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité : nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.