

Fiche technique

Rév. 20.04.2026

Producteur : Vitrealpecchi spa

Produit de base : verre float conforme à la norme UNI EN 572-1,2.

Description : verre gravé chimiquement et de manière permanente sur une face, caractérisé par une texture avec des lignes fines en relief. Le sommet des lignes est matifié et rugueux, le fond est brillant. Il voile la vision tout en laissant passer la lumière.

Les dessins linéaires peuvent avoir une orientation parallèle au côté 321 cm ou 225 cm : veuillez vérifier la disponibilité standard au moment de la commande.

Dimensions des plaques : 2250 x 3210 mm (utile 2210 x 3170 mm)

Épaisseurs : 8/10 mm

Couleurs : clair, extra-clair.

La disponibilité standard des couleurs / épaisseurs indiquées pouvant varier, veuillez vérifier au moment de la commande.

Poids : 2,5 kg/m² par millimètre d'épaisseur.

Prestations/tests effectués :

Antidérapage certifié méthode BCRA-Tortus: $\mu > 0,40^*$

Antidérapage certifié selon la norme DIN 51130:2014 : classe R 11 **


Antidérapage certifié méthode BOT 3000 selon la norme ANSI A137-1:2012: DCOF > 0,42 ***

Applications: plans de piétement, gradins, sols flottants, passerelles, etc.

Transformations compatibles : toutes les transformations mécaniques et thermiques du verre : découpage, façonnage, perçage, gravure, trempe, laminage, etc.

Nettoyage : lors de la mise en œuvre du verre, éviter de salir la face travaillée avec des mastics, des résines, des colles, etc. Chacun de ces produits requiert un solvant approprié pour en effacer les traces sur le verre. Pour l'entretien ordinaire, il suffit d'utiliser de l'eau et/ou des produits détergents pour verre normalement dans le commerce. Sécher immédiatement avec un chiffon propre, mieux si en microfibre.

Linea Flooring



Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité : nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

Linea Flooring

Stockage :

- retirer l'emballage tout de suite après réception et stocker dans un endroit sec et bien ventilé sans variations brusques de température pour éviter les phénomènes de condensation ;
- jamais à l'extérieur ;
- en cas de stockage supérieur à 3 mois, il est recommandé de retirer le papier intercalaire ;
- en cas de stockage en conditions environnementales défavorables (humidité élevée, fortes excursions thermiques), séparer les plaques l'une de l'autre légèrement par des éléments entretoises ;
- il est conseillé de ne pas dépasser les 12 mois de stockage ;
- pour éviter d'érafler la surface du verre durant les phases de déplacement temporaire et de stockage, toujours séparer les plaques l'une de l'autre par des éléments entretoises.

Caractéristiques de qualité : un verre gravé chimiquement peut présenter de légères différences morphologiques – telles que la profondeur de gravure, la cristallisation superficielle et la réflexion de la lumière – au sein d'une même plaque ou d'une plaque à l'autre. Celles-ci dépendent d'un processus de production qui, de par sa nature, n'est pas complètement contrôlable et ne doivent donc pas être considérées comme des défauts.


Limites d'acceptation des défauts : pour les défauts de fabrication du verre de base : voir la norme UNI EN 572-2. Pour les défauts provenant du travail chimique du verre :

TAILLE DÉFAUT mm	NOMBRE MAXIMUM PAR PLAQUE
> 0,6 et < 2,5	5
> 2,5 et < 4,0	3
> 4,0 et < 9,0	uniquement avec l'acceptation du client

*Main Laboratory Sassuolo/Italy: test report n°. 0606/2013

**Main Laboratory Sassuolo/Italy: test report n°. 0599/2013

***Main Laboratory Sassuolo/Italy: test report n°. 2335-2014



Marches en verre antidérapant : composition de haut en bas : Madras® Linea Flooring, 8 mm extraclair, feuilleté PVB transparent, float extraclair 8 mm, PVB transparent, float extraclair 8 mm.

Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité : nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.